


**Nakrętki teowe, M12, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370540 16
GTIN	4020772080167
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wysokość k	9 mm
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
długość	25 mm
szerokość e	25 mm
szerokość a	15,7 mm
typ	508

norma	DIN 508
wielkość gwintu	M12
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe