

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370680 16
GTIN	4020772070298
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

długość rowka f	45 mm
szerokość rowka a	16 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1616125
odległość e od wierzchołka do rowka	26 mm
wysokość mocowania h	13 - 48 mm
długość L	125 mm

szerokość B	50 mm
wysokość H	25 mm
typ	6314V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 16 mm	370750 16
--	-----------