

**Łapa dociskowa, szerokość rowka a: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370660 18
GTIN	4020772074937
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapy i śruby mocujące stanowią jedną całość (bez luźnych części). Kształt łap umożliwia bezstopniowe nastawianie, bez dodatkowych podstawek.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania elementów obrabianych o różnej wysokości na frezarkach.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, ocynkowana, wytrzymałość śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 0 - 75 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1816160

długość L: 140 mm

szerokość B: 50 mm

Opis techniczny

szerokość rowka a	18 mm
-------------------	-------

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1816160
wysokość mocowania h	0 - 75 mm
długość L	140 mm
szerokość B	50 mm
typ	6321
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 16 mm	370750 16
--	-----------