

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370680 18
GTIN	4020772070304
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

**w dostawie::**

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

**wskazówka:**

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 13 - 46 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1816125

długość L: 125 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 25 mm

odległość e od wierzchołka do rowka: 26 mm

**Opis techniczny**

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1816125
--------------------------------	----------------

szerokość rowka a	18 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	26 mm
długość rowka f	45 mm
wysokość mocowania h	13 - 46 mm
długość L	125 mm
szerokość B	50 mm
wysokość H	25 mm
typ	6314V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

## Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 16 mm	370750 16
--	-----------