

**Nakrętki teowe, M8, wymiar nominalny rowka teowego: 12 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370520 12 |
| GTIN | 4020772140304 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|-------|
| wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm |
| typ | 508 |
| wielkość gwintu | M8 |