

**Nakrętki teowe, M14, wymiar nominalny rowka teowego: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370550 16
GTIN	4020772080051
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wysokość k	9 mm
szerokość e	25 mm
wysokość nakrętki	18 mm
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
szerokość a	15,7 mm
typ	508
wielkość gwintu	M14

