

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370680 22
GTIN	4020772070311
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 16 - 65 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 2220160

długość L: 160 mm

szerokość B: 60 mm

wysokość H: 30 mm

odległość e od wierzchołka do rowka: 30 mm

Opis techniczny

szerokość rowka a	22 mm
-------------------	-------

odległość e od wierzchołka do rowka	30 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2220160
długość rowka f	60 mm
wysokość mocowania h	16 - 65 mm
długość L	160 mm
szerokość B	60 mm
wysokość H	30 mm
typ	6314V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe