



Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370685 22
GTIN	4020772074661
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 16 - 77 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 2220160

długość L: 160 mm

szerokość B: 60 mm

wysokość H: 30 mm

wysokość odsadzenia A₁: 12 mm

Opis techniczny

wysokość odsadzenia A ₁	12 mm
------------------------------------	-------

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2220160
długość rowka f	60 mm
głębokość odsadzenia A ₂	15 mm
szerokość rowka a	22 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	30 mm
wysokość mocowania h	16 - 77 mm
długość L	160 mm
szerokość B	60 mm
wysokość H	30 mm
typ	6314AV
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe