

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370685 14
GTIN	4020772074623
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

szerokość rowka a	14 mm
głębokość odsadzenia A ₂	10 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1412100
wysokość odsadzenia A ₁	8 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	21 mm
długość rowka f	40 mm

wysokość mocowania h	10 - 46 mm
długość L	100 mm
szerokość B	40 mm
wysokość H	20 mm
typ	6314AV
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--	-----------