

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370720 10
GTIN	4020772071271
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytrz. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).

wysokość mocowania h: 22 - 46 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 101080

długość L: 100 mm

szerokość B: 11 mm

wysokość H: 15 mm

odległość e od wierzchołka do rowka: 36 mm

Opis techniczny

długość rowka f	32 mm
szerokość rowka a	10 mm

odległość e od wierzchołka do rowka	36 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 101080
wysokość mocowania h	22 - 46 mm
wysokość H	15 mm
długość L	100 mm
szerokość B	11 mm
typ	6316V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe