

**HOLEX****Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,2mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 478502 0,2    |
| GTIN             | 4045197524720 |
| Klasa artykułu   | 42H           |

**Opis****Wykonanie:**

Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).

Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej.

Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.

**Stal C** – stal węglowa, nr materiałowy 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (**roz. 0,01 oraz 0,02 nierdz.**).

**Zastosowanie:**

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

**Opis techniczny**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| grubość       | 0,2 mm          |
| granica błędu | ±6 µm           |
| norma         | norma zakładowa |
| tolerancja    | T3              |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| materiał        | stal węglowa           |
| długość rolek   | 5 m                    |
| szerokość rolek | 12,7 mm                |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |