

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370685 16
GTIN	4020772074630
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

odległość e od wierzchołka do rowka	26 mm
wysokość odsadzenia A ₁	10 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1616125
szerokość rowka a	16 mm
głębokość odsadzenia A ₂	12,5 mm
długość rowka f	45 mm

wysokość mocowania h	13 - 58 mm
długość L	125 mm
szerokość B	50 mm
wysokość H	25 mm
typ	6314AV
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe