



Nakrętki teowe, M16, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370560 20
GTIN	4020772080181
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
wysokość nakrętki	24 mm
długość	32 mm
szerokość e	32 mm
wysokość k	12 mm
szerokość a	19,7 mm

typ	508
norma	DIN 508
wielkość gwintu	M16
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe