

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370720 12
GTIN	4020772071288
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytrż. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

odległość e od wierzchołka do rowka	44 mm
długość rowka f	40 mm
szerokość rowka a	12 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1212100
wysokość mocowania h	28 - 58 mm
wysokość H	20 mm

długość L	125 mm
szerokość B	14 mm
typ	6316V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe