

**Dociski Piccolo, wysięg A: 54 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370170 54
GTIN	4045197312891
Klasa artykułu	39K

**Opis****Wykonanie:**

Napinacze o pionowej sile nacisku

**Wyp. dodatkowe:**

**patrz nr 370350 – 370560.**

**wskazówka:**

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.

wysokość mocowania S: -15 - 58 mm

długość L: 73 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 62,5 mm

maksymalna siła zaciskająca: 6,5 kN

maksymalny moment obrotowy: 30 Nm

**Opis techniczny**

maksymalna siła zaciskająca	6,5 kN
wysięg A	54 mm
wysokość mocowania S	-15 - 58 mm
wysokość H	62,5 mm

szerokość B	32 mm
długość L	73 mm
maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Seria	piccolo
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny