

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370685 20
GTIN	4020772074654
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

szerokość rowka a	20 mm
głębokość odsadzenia A ₂	15 mm
wysokość odsadzenia A ₁	12 mm
długość rowka f	60 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2020160
odległość e od wierzchołka do rowka	30 mm

wysokość mocowania h	16 - 77 mm
długość L	160 mm
wysokość H	30 mm
szerokość B	60 mm
typ	6314AV
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe