

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370680 10
GTIN	4020772070267
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

**w dostawie::**

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

**wskazówka:**

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 8 - 32 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 101080

długość L: 80 mm

szerokość B: 30 mm

wysokość H: 15 mm

odległość e od wierzchołka do rowka: 15 mm

**Opis techniczny**

długość rowka f	30 mm
-----------------	-------

szerokość rowka a	10 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 101080
odległość e od wierzchołka do rowka	15 mm
wysokość mocowania h	8 - 32 mm
długość L	80 mm
szerokość B	30 mm
wysokość H	15 mm
typ	6314V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe