

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 16mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370720 16     |
| GTIN             | 4020772071301 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

**Opis****Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

**Materiał:**

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytr. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

**w dostawie::**

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).

**Opis techniczny**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| śruby teowe DIN 787, nr 375300      | wielk. 1616125 |
| odległość e od wierzchołka do rowka | 51,5 mm        |
| szerokość rowka a                   | 16 mm          |
| długość rowka f                     | 50 mm          |
| wysokość mocowania h                | 36 - 71 mm     |
| wysokość H                          | 25 mm          |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| długość L       | 160 mm         |
| szerokość B     | 18 mm          |
| typ             | 6316V          |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |