

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 18mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370720 18 |
| GTIN | 4020772071318 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytrz. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| odległość e od wierzchołka do rowka | 51,5 mm |
| śruby teowe DIN 787, nr 375300 | wielk. 1816125 |
| szerokość rowka a | 18 mm |
| długość rowka f | 50 mm |
| wysokość mocowania h | 36 - 69 mm |
| wysokość H | 25 mm |

| | |
|-----------------|----------------|
| długość L | 160 mm |
| szerokość B | 18 mm |
| typ | 6316V |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |