

**Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370720 22
GTIN	4020772071325
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytr. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2220160
szerokość rowka a	22 mm
długość rowka f	70 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	59 mm
wysokość mocowania h	43 - 92 mm
wysokość H	30 mm

długość L	200 mm
szerokość B	22 mm
typ	6316V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe