

Kroepelin
Längenmesstechnik**Macki czujnikowe do pomiarów zewn., z czujnikiem zegarowym, do rur,
zakres pomiarowy: 0-20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Klasa artykułu	46Q

Opis**Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

Kalibracja: C7

stopień ochrony IP: IP 65

odczyt: 0,01 mm

granica błędów: 0,03 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1,5 mm

min. Ø otworu: 10 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 80 mm

Ø czujnika zegarowego: 60 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 20 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	80 mm
min. Ø otworu	10 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm

Ø kulki czujnika z HM	1,5 mm
stopień ochrony IP	IP 65
granica błędu	0,03 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	C7

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320