

HOLEX®**Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478502 1
GTIN	4045197524492
Klasa artykułu	42H

Opis**Wykonanie:**

Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10 m.

Stal C – stal węglowa, materiał nr 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (**roz. 0,01 oraz 0,02 nierdz.**).

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

materiał: stal węglowa

granica błędu: $\pm 17 \mu\text{m}$

Opis techniczny

grubość	1 mm
granica błędu	$\pm 17 \mu\text{m}$
materiał	stal węglowa
długość rolek	5 m

szerokość rolek

12,7 mm