

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Macki czujnikowe do pomiarów zewn., z czujnikiem zegarowym, do rur,  
zakres pomiarowy: 0-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Klasa artykułu	46Q

**Opis****Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

Kalibracja: C7

stopień ochrony IP: IP 65

odczyt: 0,05 mm

granica błędu: 0,05 mm

Ø kulki czujnika z HM: 3 mm

min. Ø otworu: 12 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 169 mm

Ø czujnika zegarowego: 60 mm

**Opis techniczny**

odczyt	0,05 mm
Ø kulki czujnika z HM	3 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	169 mm
zakres pomiarowy	0 - 50 mm

min. Ø otworu	12 mm
stopień ochrony IP	IP 65
granica błędu	0,05 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	C7

## Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320