

HOLEX®**Grubościomierz błyskawiczny, zakres pomiarowy: 0-10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Klasa artykułu	42C

Opis**Wykonanie:**

Grubościomierze błyskawiczne z dźwigenką (nacisk pomiarowy niezależny od użytkownika). Rama ze stopu lekkiego, lakierowana. Powierzchnie pomiarowe hartowane, szlifowane i docierane.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: C6

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,02 mm

Ø powierzchni pomiarowych: 10 mm

wysięg: 30 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 10 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,02 mm

Ø powierzchni pomiarowych	10 mm
wysięg	30 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	C6

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Kalibracja grubościomierzy błyskawicznych	013820
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Szybki grubościomierz	011310