

Kroepelin
Längenmesstechnik**Macki do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 40-60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438950 40-60
GTIN	2050001036889
Klasa artykułu	46Q

Opis**Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: C7

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1 mm

minimalna szerokość rowka: 1,2 mm

maksymalna głębokość rowka: 8 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 80 mm

Opis techniczny

minimalna szerokość rowka	1,2 mm
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	40 - 60 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	80 mm
maksymalna głębokość rowka	8 mm
Ø kulki czujnika z HM	1 mm

granica błędu	0,03 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm
Kalibracja	C7
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	analogowy

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320