

**Widelkowe łapy dociskowe, szer. rowka×dł. całk.: 11X125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Klasa artykułu	35A

Opis**Norma:****DIN 6315 C****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

szerokość B: 30 mm

wysokość H: 20 mm

Ø odsadzenia: 16 mm

do śrub mocujących: M10

Opis techniczny

szerokość rowka	11 mm
Ø odsadzenia	16 mm
do śrub mocujących	M10
długość całkowita	125 mm
wysokość H	20 mm
szerokość B	30 mm
typ	6315C