

**Grubościomierze, zakres pomiarowy: 0-20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438280 0-20
GTIN	4031452200034
Klasa artykułu	46C

Opis**Wykonanie:**

Grubościomierz z dźwigienką dociskową. Solidna, lakierowana rama. Powierzchnie pomiarowe hartowane i docierane.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: C6

odczyt: 0,1 mm

Ø powierzchni pomiarowych: 10 mm

wysięg: 50 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 20 mm
odczyt	0,1 mm
Ø powierzchni pomiarowych	10 mm
wysięg	50 mm
norma	Norma zakładowa

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	C6

Usługi

Kalibracja grubościomierzy błyskawicznych	013820
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Szybki grubościomierz	011310