

**HOLEX®****Folie 150×2500 mm, stal nierdzewna, grubość: 0,025 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478700 0,025
GTIN	4045197207784
Klasa artykułu	42H

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z tworz. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.

**stal węglowa** - nr materiałowy 1.0330 (DC01 C490 MA), walcowana na zimno, powierzchnia niepokrywana.

**Zastosowanie:**

**Pozycjonowanie** narzędzi, **regulacja** aparatów, **wyrównywanie** tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

granica błędu:  $\pm 2 \mu\text{m}$

**Opis techniczny**

grubość	0,025 mm
materiał	stal węglowa
granica błędu	$\pm 2 \mu\text{m}$
długość folii	2500 mm
szerokość folii	150 mm
Atrybut nazwy produktu	stal nierdzewna

