

**Szczelinomierze taśm. 50 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478525 0,3
GTIN	2050001054173
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10 m.

**Stal C** – stal węglowa, materiał nr 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (**rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.**).

**Zastosowanie:**

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

**w dostawie::**

od wielk. 0,8 dostawa w rolce / kręgu.

materiał: stal węglowa

granica błędu:  $\pm 7 \mu\text{m}$

**Opis techniczny**

grubość	0,3 mm
---------	--------

granica błędu	±7 µm
materiał	stal węglowa
długość rolek	5 m
szerokość rolek	50 mm