

**Szczelinomierze taśm. 6 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,2 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 478515 0,2    |
| GTIN             | 2050001054739 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

**Opis****Wykonanie:**

Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10 m.

**Stal C** – stal węglowa, materiał nr 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (**rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.**).

**Zastosowanie:**

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i przewodnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

materiał: stal węglowa  
granica błędu:  $\pm 6 \mu\text{m}$

**Opis techniczny**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| grubość       | 0,2 mm              |
| granica błędu | $\pm 6 \mu\text{m}$ |
| materiał      | stal węglowa        |

|                 |      |
|-----------------|------|
| długość rolek   | 5 m  |
| szerokość rolek | 6 mm |