

Kroepelin
Längenmesstechnik**Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych z długimi ramionami, zakres pomiarowy: 50-80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438978 50-80
GTIN	2050001743183
Klasa artykułu	46Q

Opis**Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.** Przez wprowadzenie **wartości zadanych (Preset)** można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440; adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt przełączany co: 0,02 mm

odczyt przełączany co: 0,05 mm

odczyt przełączany co: 0,005 mm

odczyt przełączany co: 0,002 mm

odczyt przełączany co: 0,01 mm

odczyt przełączany co: 0,001 mm

Opis techniczny

minimalna szerokość rowka	2,5 mm
---------------------------	--------

nacisk pomiarowy	1,3 - 1,8 N
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	127 mm
Ø kulki czujnika z HM	2 mm
maksymalna głębokość rowka	8,5 mm
dokładność powtórzeń	0,02 mm
zakres pomiarowy	50 - 80 mm
granica błędu	0,04 mm
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt przełączany co	0,02 mm
odczyt przełączany co	0,05 mm
odczyt przełączany co	0,005 mm
odczyt przełączany co	0,002 mm
odczyt przełączany co	0,01 mm
odczyt przełączany co	0,001 mm
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów wewnętrznych

Usługi

013850

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Adaptory złącza Typ A2	498954 A2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3