

**Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370810 10
GTIN	4020772073183
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 8 - 37 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 101080

długość L: 100 mm

szerokość B: 30 mm

wysokość H: 20 mm

odległość e od wierzchołka do końca rowka: 70 mm

Opis techniczny

odległość e od wierzchołka do końca rowka	70 mm
szerokość rowka a	10 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 101080
wysokość mocowania h	8 - 37 mm
długość L	100 mm
wysokość H	20 mm
szerokość B	30 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe