

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 26X315 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 40 mm

szerokość: 70 mm

do śrub mocujących: M24

Opis techniczny

szerokość rowka	26 mm
długość całkowita	315 mm
do śrub mocujących	M24
wysokość	40 mm
szerokość	70 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN