

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 9X100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Klasa artykułu	35A

**Opis****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 15 mm

szerokość: 30 mm

do śrub mocujących: M8

**Opis techniczny**

szerokość	30 mm
do śrub mocujących	M8
długość całkowita	100 mm
szerokość rowka	9 mm
wysokość	15 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN