

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 33X315 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 50 mm

szerokość: 80 mm

do śrub mocujących: M30

Opis techniczny

szerokość rowka	33 mm
do śrub mocujących	M30
długość całkowita	315 mm
szerokość	80 mm
wysokość	50 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN