

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 18X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 18X250
GTIN	4020772070540
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 40 mm

szerokość: 48 mm

do śrub mocujących: M16; M18

Opis techniczny

szerokość	48 mm
szerokość rowka	18 mm
do śrub mocujących	M16; M18
długość całkowita	250 mm
wysokość	40 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B