

Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/Ø: 4/14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	345000 4/14
GTIN	4045197311801
Klasa artykułu	37E

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

Norma:

DIN 6328

Dane dot. zastos.:

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielorzecionowych, w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

wskazówka:

Nie nadają się do frezowania!

do chwytów o Ø: 14 mm

do chwytów o □: 11 mm

Opis techniczny

do chwytów o □	11 mm
do chwytów o Ø	14 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania