

**Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370810 14
GTIN	4020772073206
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

Opis techniczny

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1412100
szerokość rowka a	14 mm
odległość e od wierzchołka do końca rowka	90 mm
wysokość mocowania h	10 - 45 mm
długość L	125 mm

wysokość H	25 mm
szerokość B	40 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--	-----------