

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 11X125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 20 mm

szerokość: 30 mm

do śrub mocujących: M10

Opis techniczny

szerokość rowka	11 mm
wysokość	20 mm
szerokość	30 mm
długość całkowita	125 mm
do śrub mocujących	M10
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN