

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 22X200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 22X200
GTIN	4020772070557
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
wysokość: 40 mm
szerokość: 52 mm
do śrub mocujących: M20; M22

Opis techniczny

do śrub mocujących	M20; M22
szerokość rowka	22 mm
wysokość	40 mm
szerokość	52 mm
długość całkowita	200 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B