



## Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370810 16
GTIN	4020772073244
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

#### Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

#### Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

#### w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

#### wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 13 - 58 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1616125

długość L: 160 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 30 mm

odległość e od wierzchołka do końca rowka: 110 mm

### Opis techniczny

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1616125
odległość e od wierzchołka do końca rowka	110 mm
szerokość rowka a	16 mm
wysokość mocowania h	13 - 58 mm
długość L	160 mm
wysokość H	30 mm
szerokość B	50 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

## Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 16 mm	370750 16
--------------------------------------------	-----------