

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 14X160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Klasa artykułu	35A

**Opis****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 25 mm

szerokość: 40 mm

do śrub mocujących: M12; M14

**Opis techniczny**

wysokość	25 mm
długość całkowita	160 mm
do śrub mocujących	M12; M14
szerokość rowka	14 mm
szerokość	40 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN