

**Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/Ø: 1/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	345000 1/7
GTIN	4045197311627
Klasa artykułu	37E

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

**Zastosowanie:**

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

**Norma:****DIN 6328****Dane dot. zastos.:**

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielorzecionowych, w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

**wskazówka:**

Nie nadają się do frezowania!

do chwytów o Ø: 7 mm

do chwytów o □: 5,5 mm

**Opis techniczny**

do chwytów o Ø	7 mm
do chwytów o □	5,5 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania