

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka x dł. całk.: 22X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 22X250
GTIN	4020772070564
Klasa artykułu	35A

**Opis****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 40 mm

szerokość: 62 mm

do śrub mocujących: M20; M22

**Opis techniczny**

długość całkowita	250 mm
do śrub mocujących	M20; M22
wysokość	40 mm
szerokość	62 mm
szerokość rowka	22 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B