



Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370810 18
GTIN	4020772073251
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 13 - 56 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1816125

długość L: 160 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 30 mm

odległość e od wierzchołka do końca rowka: 110 mm

Opis techniczny

odległość e od wierzchołka do końca rowka	110 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1816125
szerokość rowka a	18 mm
wysokość mocowania h	13 - 56 mm
długość L	160 mm
wysokość H	30 mm
szerokość B	50 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 16 mm	370750 16
--	-----------