

**Widelkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 14X200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 25 mm

szerokość: 40 mm

do śrub mocujących: M12; M14

Opis techniczny

do śrub mocujących	M12; M14
wysokość	25 mm
szerokość	40 mm
długość całkowita	200 mm
szerokość rowka	14 mm
typ	6315GN
norma	DIN 6315 GN