

Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/Ø: 1/8



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 345000 1/8 |
| GTIN | 4045197311634 |
| Klasa artykułu | 37E |

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

Norma:

DIN 6328

Dane dot. zastos.:

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielorzecionowych, w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

wskazówka:

Nie nadają się do frezowania!

do chwytów o Ø: 8 mm

do chwytów o □: 6,2 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|------------------------|
| do chwytów o Ø | 8 mm |
| do chwytów o □ | 6,2 mm |
| Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |