

**Widelkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370810 20
GTIN	4020772073268
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać **bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.**

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

wskazówka:

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 16 - 77 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 2020160

długość L: 200 mm

szerokość B: 60 mm

wysokość H: 40 mm

odległość e od wierzchołka do końca rowka: 135 mm

Opis techniczny

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2020160
szerokość rowka a	20 mm
odległość e od wierzchołka do końca rowka	135 mm
wysokość mocowania h	16 - 77 mm
długość L	200 mm
wysokość H	40 mm
szerokość B	60 mm
typ	6315V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe