

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 22X315 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 40 mm

szerokość: 62 mm

do śrub mocujących: M20; M22

Opis techniczny

szerokość	62 mm
do śrub mocujących	M20; M22
szerokość rowka	22 mm
wysokość	40 mm
długość całkowita	315 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B