

**Widelkowe łapy dociskowe ukośne, DIN 6315 B, szer. rowka×dł. całk.: 9X80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	371600 9X80
GTIN	4020772070472
Klasa artykułu	35A

Opis**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

wysokość: 15 mm

szerokość: 25 mm

do śrub mocujących: M8

Opis techniczny

długość całkowita	80 mm
do śrub mocujących	M8
szerokość rowka	9 mm
szerokość	25 mm
wysokość	15 mm
typ	6315B
norma	DIN 6315 B